



## Modelo / Model **SD-10**



### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Los tapones para oído de silicona SD-10 tienen un diseño escalonado, que facilita la colocación en el canal auditivo, y poseen una tasa de reducción del ruido (NRR) de 26dB. Este producto está fabricado de gel sílice de grado alimenticio que es un material lavable y reutilizable.

The SD-10 silicone earplugs have a stepped design, which makes it easy to fit into the ear canal, and have a Noise Reduction Rating (NRR) of 26dB. This product is made of food grade silica gel which is a washable and reusable material.

### CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el canal auditivo.
  - Fabricado en silicona hipoalérgica que brinda un cómodo y efectivo sello.
  - Libre de PVC.
  - Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos.
  - Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción/remoción.
  - Color verde fluo. Fácil identificación del personal que lo está usando.
  - Reutilizable.
  - Resistente a la cera del oído y lavable.
  - Provistos con cordón textil de poliéster.
  - Recomendado para niveles moderados de ruido.
- Plug that provides protection against noise by insertion into the ear canal.
  - Made of hypoallergenic silicone that provides a comfortable and effective seal.
  - PVC free.
  - Three-fin design that allows adjustment to all ear canals.
  - Strong grip for easy positioning and correct insertion/removal.
  - Fluor green colour. Easy identification of the personnel that is using it.
  - Reusable.
  - Ear wax resistant and washable.
  - Supplied with polyester textile cord.
  - Recommended for moderate noise levels.

<b>Atenuación / Attenuation:</b>	SNR 31 dB.
<b>NRR:</b>	26 dB.
<b>Certificación / Certification:</b>	ANSI ; AS/NZS ; CE EN 352-2:2002
<b>Material / Composition:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en silicona hipoalérgica.</li> <li>• Made of hypoallergenic silicone.</li> </ul>
<b>Partes de metal / Metal parts:</b>	Sin partes de metal No metal parts
<b>Empaque / Packing:</b>	Embolsado individual - 100 pares por caja. Individually bagged - 100 pairs per box.
<b>Color / Colour:</b>	Color verde fluo, cordón azul. Fluor green color, blue cord.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de SIDEMAQ SAFETY. Derechos reservados de SIDEMAQ SAFETY. Prohibida su reproducción o vinculación.  
The product described in this technical sheet complies with the internal specifications of SIDEMAQ SAFETY. Reserved rights of SIDEMAQ SAFETY. Reproduction prohibited or bonding.

## DATOS DE ATENUACIÓN / ATTENUATION DATA

Frecuencia (HZ) Frequency (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB) Mean attenuation (dB)	29.8	26.6	31.2	29.5	37.2	39.9	43.5
Desviación Estándar (dB) Standard deviation (dB)	4.4	4.4	4.7	3.1	3.6	4.8	5.2
Desviación media-menos-estandar (dB) Mean-Minus-Std Deviation (dB)	25.4	22.2	26.5	26.4	33.6	35.1	38.3



## APLICACIÓN / APPLICATION

Ideal para la protección contra el ruido de una amplia gama de aplicaciones en el lugar de trabajo, incluido el procesamiento de metales, la construcción, la fabricación química y farmacéutica, la ingeniería ligera, la automoción, la fabricación textil, la imprenta y la carpintería.

Ideal for protection against noise from a wide range of workplace applications including metal processing, construction, chemical and pharmaceutical manufacturing, light engineering, automotive, textile manufacturing, printing and woodworking.

## CUIDADO Y ALMACENAMIENTO / CARE AND STORAGE

Colóquese los tapones para los oídos antes de exponerse al ruido y úselos durante toda la exposición al ruido. Estos tapones para los oídos, están diseñados para un solo uso y se limpiarán después de su uso.

Los tapones para los oídos deben almacenarse en un área limpia, seca y no contaminada. No se deben usar tapones para los oídos si se ha abierto el empaque individual de la bolsa de polietileno.

Put on earplugs before exposure to noise and wear them throughout noise exposure. These earplugs are designed for single use only and will be cleaned after use.

Earplugs should be stored in a clean, dry, uncontaminated area. Ear tampons should not be used if the individual poly bag packaging has been opened.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de SIDEMAQ SAFETY. Derechos reservados de SIDEMAQ SAFETY. Prohibida su reproducción o vinculación.  
The product described in this technical sheet complies with the internal specifications of SIDEMAQ SAFETY. Reserved rights of SIDEMAQ SAFETY. Reproduction prohibited or bonding.



Sucursal  
Santa Cruz

Av. Cuarto Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil (591) 79368552

Sucursal  
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5 (591) (4) 4433756 (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo

www.sidemaq.com.bo